

## Cuillères Plastisol™

Réf : 081002666



### Description du produit

- Cuillères plastifiées

**Entretien et nettoyage** : le nettoyage à la main et à l'eau froide prolonge la durée de vie du revêtement. Toutefois, les cuillères avec revêtement Plastisol ou nylon peuvent être passées dans un lave-vaisselle institutionnel jusqu'à 80°C

### Spécificités techniques

EAN	5028318222223
TVA	20 %
Désign.	Cuillère à café
Long.	14.5 cm
Lave-vaisselle	Oui
Top vente	Oui